

Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 4/03mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260017 4/03
GTIN	4045197651853
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0301..
Comprimento da cabeça L_1	10 mm
Desvio central L_3	2,5 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 13
Código ISO do suporte	E04G SCLCR/L03
Tamanho da placa	3 mm
Comprimento total L	90 mm
Altura de fixação L_2	3,8 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	4 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 6	269028 6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 13	269028 13
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
