

Garant**Suporte de aperto rotativo Eco PDJNR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DN., direita****Dados do pedido**

Número do pedido	250604 16/11
GTIN	4045197650269
Classe de artigo	21U

Descrição**Versão:**

Com fornecimento de refrigerante interno às arestas de corte. A refrigeração por meio de bicos de precisão reduz a carga térmica de forma direcionada e eficiente, uma vez que o jato de refrigerante está perfeitamente alinhado entre a apara e a aresta de corte. Para maior produtividade, maior vida útil da ferramenta e maior segurança processual.

Legenda:

Lavagem ideal das arestas de corte com refrigerante.

O posicionamento dentro da escala assegura uma transferência precisa do agente refrigerante.

Nota:

A transferência de agente refrigerante apenas é possível em conjunto com os alojamentos do sistema GARANT Eco n.º 319001 – 319886 ou com o comprimento da haste < 125 mm, bem como n.º 317900.

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	PDJNR/L 1620X11
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Alavanca articulada	259015 4
Calço	259031 12
Tamanho da haste	16 mm

Ficha de dados

Parafuso alavanca	259018 4
Mola	259046 2
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Largura funcional L ₄	25 mm
Comprimento total L	80 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/250604-16/11>