

Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260022 20/09
GTIN	4045197652065
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	23 mm
Desvio central L_3	13 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Projeção L_1	100 mm
Tamanho da placa	9 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Código ISO do suporte	AH20R SCLCR/L09
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500