

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250608 20/15
GTIN	4045197650443
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso para calço	259025 10
Tamanho da placa	15 mm
Garra, parafuso, mola	259035 2
Largura funcional L ₄	25 mm
Comprimento da cabeça L ₁	35 mm
Tamanho da haste	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Código ISO do suporte	DDJNR/L 2020K15
Calço	259031 28
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 28	259031 28
Parafuso para calço Tipo 10	259025 10
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Unidade de garras Tipo 2	259035 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500