

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/15mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Calço	259031 28
Parafuso para calço	259025 10
Tamanho da haste	25 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Código ISO do suporte	DDJNR/L 2525M15
Garra, parafuso, mola	259035 2
Tamanho da placa	15 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	36 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Parafuso para calço Tipo 10	259025 10
Calço Tipo 28	259031 28
Unidade de garras Tipo 2	259035 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500