

**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK6115, Designação do tipo W80:  
42-010****Dados do pedido**

Número do pedido	236607 42-010
GTIN	4047109213593
Classe de artigo	24R

**Descrição****Instrução:**

Não utilizar em arestas de corte internas de brocas maciças!

**Descrição técnica**

Designação	42-010
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 120408-01
Série	KUB Pentron®
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK6115
Tipo	GG(G)
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

---

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	adequado		