

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	32 mm
Código ISO do suporte	DDJNR/L 3232P15
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Garra, parafuso, mola	259035 2
Calço	259031 28
Parafuso para calço	259025 10
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Largura funcional L ₄	40 mm
Tamanho da placa	15 mm
Comprimento total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 10	259025 10
Unidade de garras Tipo 2	259035 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Calço Tipo 28	259031 28
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500