

## Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, Ø DC: 16mm



### Dados do pedido

Número do pedido	236635 16
GTIN	4047109099494
Classe de artigo	24P

### Descrição

#### Modelo:

- Processo de fabrico especial para espaços entre dentes extremamente grandes com máxima rigidez.
- Ajuste específico das pastilhas de corte reversíveis para furos sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata ( $\pm 0,1$  mm, no geral).
- Refrigeração interna diretamente nas arestas de corte (geometria sofisticada ideal para lubrificação com quantidades mínimas).
- Bastam 3 – 10 bar de pressão do agente refrigerante.
- Para uso estacionário e rotativo.
- Perfuração fora de eixo: dependente de Ø até 1,5 mm.

#### Utilização:

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236740 – 237080.

#### Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

#### Instrução:

- **Atenção! Um disco cai durante a saída da broca. Risco de acidente se as peças estiverem em rotação! Tomar medidas de proteção.**
- A pedido – corte à esquerda; – 2×D, - outros Ø; – versões especiais – amortecedores de vibração torcional para ABS para processamento de baixa vibração, com vida útil máxima e nível de ruído mínimo.

### Descrição técnica

Comprimento útil L <sub>1</sub>	48 mm
---------------------------------	-------

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Número de arestas de corte Z	1
Ø da haste ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 030204 10-...
Ø máximo alcançável mediante ajuste	17 mm
Série	KUB Trigon®
Ø nominal D	16
Limite máximo de ajuste V <sub>máx.</sub>	0,5 mm
Projeção L <sub>A</sub>	83 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	3×D
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Excavação
Aplicação de perfuração	abaulado
Aplicação de perfuração	Perfuração
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem
Aplicação de perfuração	Saída inclinada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 0,6	211750 0,6
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 6IP1	239652 6IP1
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP

