

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® Haste combi, 3×D, Ø DC: 27mm



Dados do pedido

Número do pedido	236630 27
GTIN	4047109100442
Classe de artigo	24P

Descrição

Modelo:

- **Perfuração fora de eixo: dependente de Ø até 1,5 mm.**
- **Processo de fabrico especial para espaços entre dentes extremamente grandes com máxima rigidez.**
- **Ajuste específico das pastilhas de corte reversíveis para furos sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata ($\pm 0,1$ mm, no geral).**
- **Refrigeração interna diretamente nas arestas de corte (geometria sofisticada ideal para lubrificação com quantidades mínimas).**
- **Bastam 3 – 10 bar de pressão do agente refrigerante.**
- **Para uso estacionário e rotativo.**

Utilização:

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236740 – 237080.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Instrução:

- **Atenção! Um disco cai durante a saída da broca. Risco de acidente se as peças estiverem em rotação! Tomar medidas de proteção.**
- **A pedido – corte à esquerda; – 2×D, - outros Ø; – versões especiais – amortecedores de vibração torcional para ABS para processamento de baixa vibração, com vida útil máxima e nível de ruído mínimo.**

Descrição técnica

Comprimento útil L ₁	81 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 8IP2 (1,3 Nm)

Número de arestas de corte Z	1
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 05T304 24-...
Ø máximo alcançável mediante ajuste	30 mm
Ø haste D _s	32 mm
Comprimento da haste L _s	60 mm
Série	KUB Trigon®
Ø nominal D	27
para Ø em polegadas	1 1/16 polegada
Limite máximo de ajuste V _{máx.}	1,5 mm
Projeção L _A	105 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	3×D
Haste	DIN 6535 HE, DIN 6595
Aplicação de perfuração	Perfuração
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem
Aplicação de perfuração	Saída inclinada
Aplicação de perfuração	Excavação
Aplicação de perfuração	abaulado
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,3	211750 1,3
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
	239652 8IP2

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças
Acionamento 8IP2
