

Ficha de dados

■ KOMET

Suporte de roscar rosada KOMET® UniTurn®, direita, L2 = 15 mm, Ø Dmín./rosca regular: 5/M6



Dados do pedido

Número do pedido	240200 5/M6
GTIN	4047109072541
Classe de artigo	24S

Descrição

Versão:

Material de corte = BK 82.

A partir do tamanho 5, com fornecimento de refrigerante interno; para diâmetros menores, o fornecimento de refrigerante ocorre através do suporte.

Descrição técnica

a	4,7 mm
Ø da haste d	8 mm
para furos a partir de Ø D _{min.}	5 mm
f	2,25 mm
s	0,55 mm
para passo até	1 mm
Rosca regular	M6
Refrigeração interior	sim
suporte de fixação adequado n.º 240100	12/8; 16/8
Atributo do nome do produto	L ₂ = 15 mm
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/240200-5/M6>