

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® Haste combi, 3×D, Ø DC: 40mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 236630 40 |
| GTIN | 4047109100626 |
| Classe de artigo | 24P |

Descrição

Modelo:

- **Perfuração fora de eixo: dependente de Ø até 1,5 mm.**
- **Processo de fabrico especial para espaços entre dentes extremamente grandes com máxima rigidez.**
- **Ajuste específico das pastilhas de corte reversíveis para furos sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata ($\pm 0,1$ mm, no geral).**
- **Refrigeração interna diretamente nas arestas de corte (geometria sofisticada ideal para lubrificação com quantidades mínimas).**
- **Bastam 3 – 10 bar de pressão do agente refrigerante.**
- **Para uso estacionário e rotativo.**

Utilização:

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236740 – 237080.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Instrução:

- **Atenção! Um disco cai durante a saída da broca. Risco de acidente se as peças estiverem em rotação! Tomar medidas de proteção.**
- **A pedido – corte à esquerda; – 2×D, - outros Ø; – versões especiais – amortecedores de vibração torcional para ABS para processamento de baixa vibração, com vida útil máxima e nível de ruído mínimo.**

Descrição técnica

| | |
|---------------------------------|--------|
| Número de arestas de corte Z | 1 |
| Comprimento útil L ₁ | 120 mm |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ø haste D _s | 32 mm |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 06T304 34-... |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 10IP1 (2,8 Nm) |
| Ø máximo alcançável mediante ajuste | 43 mm |
| Comprimento da haste L _s | 60 mm |
| Série | KUB Trigon® |
| Ø nominal D | 40 |
| Limite máximo de ajuste V _{máx.} | 1,5 mm |
| Projeção L _A | 159 mm |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D |
| Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Aplicação de perfuração | Perfuração |
| Aplicação de perfuração | perfuração transversal condicionada |
| Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem |
| Aplicação de perfuração | Saída inclinada |
| Aplicação de perfuração | Excavação |
| Aplicação de perfuração | abaulado |
| Aplicação de perfuração | Furação de marcação com inclinação |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

Acessórios

| | |
|--|--------------|
| Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 10IP | 239652 10IP |
| Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 10IP1 | 239652 10IP1 |
| Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,8 | 211750 2,8 |

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP

674252 10IP