

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260032 25/12
GTIN	4045197652270
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	30 mm
Desvio central L_3	17 mm
Código ISO do suporte	A25R SCLCR/L12
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 9
Tamanho da placa	12 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20	269028 20
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 9	269028 9
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500