

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250611 16/11
GTIN	4045197650535
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	PDJNR/L 1616H11
Largura funcional L <sub>4</sub>	20 mm
Parafuso alavanca	259018 6
Conjunto de molas	259044 4
Tamanho da haste	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Tamanho da placa	11 mm
Calço	259031 7
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	25 mm
Alavanca articulada	259015 7
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Comprimento total L	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Alavanca articulada Tipo 7	259015 7
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Conjunto de molas 10 peças Tipo 4	259044 4
Calço Tipo 7	259031 7
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500