

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
40/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A40T SCLCR/L12
Desvio central L_3	27 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Parafuso para calço	269013 5
Calço	269005 6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 20
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	49 mm
Tamanho da placa	12 mm
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L_2	38,5 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 5	269013 5
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20	269028 20
Calço Tipo 6	269005 6
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500