

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Calço	269005 6
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	49 mm
Código ISO do suporte	A40T SCLCR/L12
Desvio central $L_3$	27 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 20
Parafuso para calço	269013 5
Tamanho da placa	12 mm
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação $L_2$	38,5 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 6	269005 6
Parafuso para calço Tipo 5	269013 5
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20	269028 20
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500