

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	50 mm
Código ISO do suporte	A40T PDUNR/L15
Desvio central L_3	27 mm
Parafuso alavanca	259018 7
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Tamanho da placa	15 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Conjunto de molas	259044 2
Alavanca articulada	259015 8
Calço	259031 28
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L_2	38,5 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Calço Tipo 28	259031 28
Alavanca articulada Tipo 8	259015 8
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Parafuso alavanca Tipo 7	259018 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500