

HOLEX**Jogo de barras de mandrilar em aço com IK, direita, Tipo: SET06****Dados do pedido**

Número do pedido	260036 SET06
GTIN	4045197656629
Classe de artigo	29W

Descrição**Material fornecido:**

Em caixa de plástico.

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A0608H SCLCR/L06
Código ISO do suporte	A0810J SCLCR/L06
Código ISO do suporte	A1012K SCLCR/L06
Código ISO do suporte	A1216M SCLCR/L06
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L ₁	22 mm
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Comprimento da cabeça L ₁	42 mm

Comprimento da cabeça L_1	27 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	8 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	17 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	11 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	13 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Altura de fixação L_2	7 mm
Altura de fixação L_2	11 mm
Desvio central L_3	6 mm
Desvio central L_3	7 mm
Desvio central L_3	9 mm
Desvio central L_3	4 mm
Comprimento total L	150 mm
Comprimento total L	125 mm
Comprimento total L	100 mm
Comprimento total L	110 mm
Largura do pescoço L_4	12 mm
Largura do pescoço L_4	10 mm
Largura do pescoço L_4	8 mm
Largura do pescoço L_4	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	$3 \times D$
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 0608/06	260032 0608/06
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 0810/06	260032 0810/06
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 1012/06	260032 1012/06
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 1216/06	260032 1216/06
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8