

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250611 20/11
GTIN	4045197650542
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de molas	259044 4
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Comprimento da cabeça L ₁	28 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Código ISO do suporte	PDJNR/L 2020K11
Calço	259031 7
Tamanho da haste	20 mm
Alavanca articulada	259015 7
Largura funcional L ₄	25 mm
Parafuso alavanca	259018 6
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Alavanca articulada Tipo 7	259015 7
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Conjunto de molas 10 peças Tipo 4	259044 4
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Calço Tipo 7	259031 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500