

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Alavanca articulada	259015 10
Código ISO do suporte	A20Q PDUNR/L11
Desvio central $L_3$	16 mm
Tamanho da placa	11 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Parafuso alavanca	259018 12
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação $L_2$	19 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Ø haste $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Alavanca articulada Tipo 10

259015 10

Parafuso alavanca Tipo 12

259018 12