

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
10/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260033 10/06
GTIN	4045197652317
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A10K SCLCR/L06
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Desvio central L_3	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Tamanho da placa	6 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
