

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250611 25/11
GTIN	4045197650559
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Calço	259031 7
Código ISO do suporte	PDJNR/L 2525M11
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Conjunto de molas	259044 4
Tamanho da placa	11 mm
Alavanca articulada	259015 7
Parafuso alavanca	259018 6
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	33 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Calço Tipo 7	259031 7
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Alavanca articulada Tipo 7	259015 7
Conjunto de molas 10 peças Tipo 4	259044 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500