

Jogo de barras de mandril em aço com IK, direita, Tipo: SET09**Dados do pedido**

Número do pedido	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Classe de artigo	29W

Descrição**Material fornecido:**

Em mala de plástico.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Código ISO do suporte	A16Q SCLCR/L09
Código ISO do suporte	A20R SCLCR/L09
Código ISO do suporte	A25R SCLCR/L09
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	28 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	20 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Altura de fixação L_2	23 mm

Altura de fixação L ₂	18 mm
Desvio central L ₃	14,5 mm
Desvio central L ₃	10,5 mm
Desvio central L ₃	10,7 mm
Comprimento total L	200 mm
Comprimento total L	200 mm
Comprimento total L	180 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 20/09	260032 20/09
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 16/09	260032 16/09
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 25/12	260032 25/12
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500