

**Rebarbadora pneumática de turbina, Tipo: CP3T30****Dados do pedido**

Número do pedido	079313 CP3T30
GTIN	154518065218
Classe de artigo	03R

Descrição**Versão:**

Retificadora pneumática de turbina para as aplicações mais difíceis, que mantém a velocidade mesmo com cargas elevadas. O motor de turbina assegura uma excelente relação potência/peso e não requer lubrificação.

Material fornecido:

Incluindo os niples necessários.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	13 mm
quantidade de ar necessária máxima	2010 l/min
n.º máximo de rotações	12000 r,p,m,
Rosca de ligação	M14
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Peso	2,2 kg
Potência de saída	2300 W

Ficha de dados

Ø máximo do disco	125 mm
Designação do fabricante	CP3T30-120AA5V
Ruído de trabalho	78 dB(A)
Ligação de ar comprimido	3/8 polegada
vibração máxima conforme EN	2,6 m/s ²
Tipo de produto	Retificadora angular