

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 8/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260032 8/06
GTIN	4045197652225
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A08H SCLCR/L06
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	6 mm
Desvio central L_3	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	10 mm
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L_2	7 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	8 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
