

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
25/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	32 mm
Parafuso alavanca	259018 6
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Alavanca articulada	259015 7
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Conjunto de molas	259044 4
Desvio central L_3	18,5 mm
Código ISO do suporte	A25R PDUNR/L11
Calço	259031 7
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 7	259015 7
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Calço Tipo 7	259031 7
Chave de parafusos dinâmométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500