

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/15mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Calço	259031 28
Código ISO do suporte	PDJNR/L 2020K15
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	35 mm
Conjunto de molas	259044 2
Alavanca articulada	259015 8
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Parafuso alavanca	259018 7
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Tamanho da placa	15 mm
Tamanho da haste	20 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Calço Tipo 28	259031 28
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Alavanca articulada Tipo 8	259015 8
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Parafuso alavanca Tipo 7	259018 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500