

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
12/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260033 12/06
GTIN	4045197652324
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Código ISO do suporte	A12L SCLCR/L06
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Tamanho da placa	6 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	16 mm
Comprimento total L	140 mm
Altura de fixação L_2	11 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
