

HOLEX**Jogo de barras de mandrilar em aço com IK, esquerda, Tipo: SET06****Dados do pedido**

Número do pedido	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Classe de artigo	29W

Descrição**Material fornecido:**

Em caixa de plástico.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	A0608H SCLCR/L06
Código ISO do suporte	A0810J SCLCR/L06
Código ISO do suporte	A1012K SCLCR/L06
Código ISO do suporte	A1216M SCLCR/L06
Altura de fixação L ₂	7 mm
Altura de fixação L ₂	11 mm
Altura de fixação L ₂	15 mm

Altura de fixação L ₂	9 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	17 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	13 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	8 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	11 mm
Desvio central L ₃	9 mm
Desvio central L ₃	7 mm
Desvio central L ₃	4 mm
Desvio central L ₃	6 mm
Comprimento da cabeça L ₁	42 mm
Comprimento da cabeça L ₁	22 mm
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Comprimento da cabeça L ₁	27 mm
Largura do pescoço L ₄	8 mm
Largura do pescoço L ₄	10 mm
Largura do pescoço L ₄	12 mm
Largura do pescoço L ₄	6 mm
Comprimento total L	125 mm
Comprimento total L	110 mm
Comprimento total L	150 mm
Comprimento total L	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 0608/06	260033 0608/06
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 0810/06	260033 0810/06
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 1012/06	260033 1012/06
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 1216/06	260033 1216/06
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8