

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260032 10/06
GTIN	4045197652232
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	A10K SCLCR/L06
Tamanho da placa	6 mm
Desvio central $L_3$	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação $L_2$	9 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500