

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/15mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 250611 25/15  |
| GTIN             | 4045197650573 |
| Classe de artigo | 21T           |

**Descrição técnica**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1506..     |
| Tamanho da haste                      | 25 mm           |
| Conjunto de molas                     | 259044 2        |
| Conjunto de pinos de mola             | 259047 2        |
| Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>  | 35 mm           |
| Parafuso alavanca                     | 259018 7        |
| Calço                                 | 259031 28       |
| Tamanho da placa                      | 15 mm           |
| Alavanca articulada                   | 259015 8        |
| Código ISO do suporte                 | PDJNR/L 2525M15 |
| Largura funcional L <sub>4</sub>      | 32 mm           |
| Comprimento total L                   | 150 mm          |
| Norma                                 | DIN ISO 5610    |
| Tipo de inserto                       | esquerda        |
| Refrigeração interior                 | não             |
| Ângulo de ajuste $\kappa$             | 93 grau         |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Faceamento                        |
| Aplicação       | Torneamento longitudinal exterior |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento            |

## Acessórios

|   |            |
|---|------------|
| Parafuso alavanca Tipo 7  | 259018 7   |
| PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3                                    | 674242 3   |
| Calço Tipo 28   | 259031 28  |
| Conjunto de molas 10 peças Tipo 2   | 259044 2   |
| Alavanca articulada Tipo 8  | 259015 8   |
| Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2   | 259047 2   |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |