

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
32/15mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250627 32/15
GTIN	4045197650641
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso alavanca	259018 7
Alavanca articulada	259015 8
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Desvio central L_3	22 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	40 mm
Conjunto de molas	259044 2
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Código ISO do suporte	A32S PDUNR/L15
Tamanho da placa	15 mm
Calço	259031 28
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 8	259015 8
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Parafuso alavanca Tipo 7	259018 7
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Calço Tipo 28	259031 28
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500