

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
16/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260033 16/09
GTIN	4045197652331
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	20 mm
Tamanho da placa	9 mm
Código ISO do suporte	A16Q SCLCR/L09
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Desvio central L_3	11 mm
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L_2	14 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500