

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260032 12/06
GTIN	4045197652249
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	A12L SCLCR/L06
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Desvio central $L_3$	9 mm
Tamanho da placa	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Comprimento total L	140 mm
Altura de fixação $L_2$	11 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

---