

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/15mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250611 32/15
GTIN	4045197654625
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de molas	259044 2
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Calço	259031 28
Parafuso alavanca	259018 7
Alavanca articulada	259015 8
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	36 mm
Tamanho da haste	32 mm
Tamanho da placa	15 mm
Código ISO do suporte	PDJNR/L 3232P15
Largura funcional L <sub>4</sub>	40 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Comprimento total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 7	259018 7
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Alavanca articulada Tipo 8	259015 8
Calço Tipo 28	259031 28
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500