

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
25/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Tamanho da placa	12 mm
Desvio central $L_3$	17 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 9
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	30 mm
Código ISO do suporte	A25R SCLCR/L12
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação $L_2$	24 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 9	269028 9
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20	269028 20
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500