

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250610 25/11
GTIN	4045197650504
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de molas	259044 4
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Alavanca articulada	259015 7
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Código ISO do suporte	PDJNR/L 2525M11
Calço	259031 7
Tamanho da placa	11 mm
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Largura funcional L ₄	32 mm
Parafuso alavanca	259018 6
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 4	259044 4
Alavanca articulada Tipo 7	259015 7
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Calço Tipo 7	259031 7
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500