


DNMG 150604, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	250658 HB7020
GTIN	4045197699268
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 400 m/min
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	SS
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar