

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
32/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Calço	269005 6
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	40 mm
Tamanho da placa	12 mm
Desvio central L_3	22 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 20
Código ISO do suporte	A32S SCLCR/L12
Parafuso para calço	269013 5
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_5	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 5	269013 5
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 6	269005 6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20	269028 20
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500