

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Alavanca articulada	259015 8
Largura funcional L ₄	25 mm
Calço	259031 28
Parafuso alavanca	259018 7
Tamanho da haste	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Código ISO do suporte	PDJNR/L 2020K15
Conjunto de molas	259044 2
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Tamanho da placa	15 mm
Comprimento da cabeça L ₁	35 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Calço Tipo 28	259031 28
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Parafuso alavanca Tipo 7	259018 7
Alavanca articulada Tipo 8	259015 8
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500