

LOCTITE.

Dados do pedido

Número do pedido	083321 572
GTIN	5010266572321
Classe de artigo	04L

Descrição

Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

Utilização:

Endurecimento lento, para acessórios de canalizações, torneiras e válvulas.

Instrução:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.

Descrição técnica

para tamanho de rosca em polegadas	3 polegada
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
para tamanho de rosca M até	M80
Resistência funcional após	72 h

binário de arranque mínimo	7 Nm
Designação do fabricante	LOCTITE 572
Temperatura de armazenamento	8 - 21 °C
Fixação natural após	12 min
Cor	branco
Viscosidade dinâmica	14400 - 28600 mPas
indicado para área de utilização	Rosca de tubo
indicado para área de utilização	Peças de conexão
Quantidade de enchimento	50 ml
medida máxima da folga	0,1 mm
Base química	Éster de dimetacrilato
indicado para material	Metal
Forma	pastoso
ponto de inflamação	93 °C
Temperatura da área de aplicação	-55 - 150 °C
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Classe de resistência	de resistência média
Atributo do nome do produto	50 ml
Tipo de produto	Produto de vedação