

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Tamanho da placa	11 mm
Alavanca articulada	259015 10
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Código ISO do suporte	A20Q PDUNR/L11
Parafuso alavanca	259018 12
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L_2	19 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 10

259015 10

Parafuso alavanca Tipo 12

259018 12