

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273791 25/2,5 |
| GTIN | 4045197485366 |
| Classe de artigo | 21W |

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas reversíveis, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Descrição técnica

| | |
|---|-------------------------|
| Largura de incisão w | 2,5 mm |
| Desvio central L_3 | 19 mm |
| Parafuso | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| $t_{\text{máx.}}$ usinagem interior | 6 mm |
| \varnothing mínimo do furo prévio $D_{\text{mín.}}$ | 32 mm |
| Comprimento total L | 250 mm |
| Projeção L_1 dos suportes recuados | 40 mm |
| \varnothing haste D_s | 25 mm |
| âmbito | Punção interior radial |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Refrigeração interior | sim |
| perfuração axial possível | sim |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |

Acessórios

| | |
|---|-------------|
| Parafuso de aperto Tipo 8 | 279815 8 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20 | 674248 TX20 |