

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso alavanca	259018 6
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de molas	259044 4
Calço	259031 7
Desvio central L_3	18,5 mm
Código ISO do suporte	A25R PDUNR/L11
Alavanca articulada	259015 7
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 7	259015 7
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Calço Tipo 7	259031 7
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500