

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/15mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 250610 32/15 |
| GTIN | 4045197654618 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Calço | 259031 28 |
| Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1506.. |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 36 mm |
| Tamanho da placa | 15 mm |
| Parafuso alavanca | 259018 7 |
| Conjunto de molas | 259044 2 |
| Tamanho da haste | 32 mm |
| Código ISO do suporte | PDJNR/L 3232P15 |
| Largura funcional L ₄ | 40 mm |
| Alavanca articulada | 259015 8 |
| Conjunto de pinos de mola | 259047 2 |
| Comprimento total L | 170 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | direita |
| Refrigeração interior | não |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Aplicação | Faceamento |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |

Acessórios

| | |
|---|------------|
| Alavanca articulada Tipo 8 | 259015 8 |
| Parafuso alavanca Tipo 7 | 259018 7 |
| PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3 | 674242 3 |
| Calço Tipo 28 | 259031 28 |
| Conjunto de molas 10 peças Tipo 2 | 259044 2 |
| Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2 | 259047 2 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |