

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273791 16/3
GTIN	4045197525048
Classe de artigo	21W

## Descrição

### Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas reversíveis, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

## Descrição técnica

$t_{\text{máx.}}$ usinagem interior	6 mm
$\varnothing$ mínimo do furo prévio $D_{\text{mín.}}$	23 mm
Largura de incisão $w$	3 mm
Desvio central $L_3$	14,5 mm
Parafuso	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Comprimento total $L$	180 mm
Projeção $L_1$ dos suportes recuados	30 mm
$\varnothing$ haste $D_s$	16 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 9	279815 9
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25