

LOCTITE

Dados do pedido

Número do pedido	083301 270
GTIN	5010266270418
Classe de artigo	04L

Descrição

Modelo:

A utilização de colas para parafusos impede a libertação e o afrouxamento indesejados das uniões roscadas. As colas anaeróbicas monocomponentes são adequadas para todos os tipos e formas de roscas. Sela as uniões roscadas. Impede a gripagem de forma fiável.

Cola líquida para parafusos.

Utilização:

Resistência reduzida – fácil de remover com ferramentas normais.

Resistência média – ainda é possível remover com ferramentas normais.

Alta resistência – só é possível remover com ferramentas especiais ou aquecimento (>150 °C).

Alta resistência, para uniões aparafusadas permanentes, líquido.

Instrução:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes de aplicar a cola para parafusos. Manuseamento rápido e fácil para garrafas de 50 ml com n.º 083344 tam. 50.

Descrição técnica

Designação do fabricante	LOCTITE 270
para tamanho de rosca M até	M20

binário de arranque mínimo	33 Nm
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Marcação de substância perigosa	GHS09: Ambiente
ponto de inflamação	110 °C
Validade a partir da data de produção	29 Monatmês
indicado para material	Metal
Forma	líquido
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Propriedades	vedante
Propriedades	resistente a vibrações
Propriedades	impede a gripagem
Propriedades	com tolerância a óleos
Temperatura de armazenamento	8 - 21 °C
Cor	verde
Quantidade de enchimento	50 ml
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
Base química	Éster de dimetacrilato
indicado para área de utilização	Cola para parafusos
indicado para área de utilização	Preenchimento de juntas
indicado para área de utilização	de uso universal
Resistência funcional após	3 h
Fixação natural após	10 min
Viscosidade dinâmica	400 - 600 mPas
Desmontagem	pesado
Classe de resistência	altamente resistente
Densidade	1,1 g/cm ³
Atributo do nome do produto	50 ml
Tipo de produto	Cola para parafusos

Acessórios

Bomba manual peristáltica com conjunto de agulhas
doseadoras Adequabilidade para tamanho da embalagem
50

083344 50