



Dados do pedido

| | |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 073211 M18TLED |
| GTIN | 4002395380220 |
| Classe de artigo | 07A |

Descrição

Modelo:

Lanternas com bateria de íões de lítio robustas com alta luminosidade. Com cabeça de luz LED ajustável.

Cabeça da lanterna ajustável a 135°.

Indicado para:

Baterias Milwaukee 18 V (n.º 073816 MB18 e 073827 MB18).

Material fornecido:

Lanterna de bateria sem bateria e sem carregador.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|--------------|
| Designação do fabricante | M18TLED-0 |
| Tensão da bateria | 18 V |
| Número de baterias incluídas | 0 |
| Tipo de bateria | lão de lítio |
| Peso sem bateria | 300 g |
| Fluxo luminoso | 120 lm |

| | |
|--|------------------------|
| Lâmpada | Módulo LED |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável |
| Área de rotação | 135 grau |
| Zona ATEX | nenhum |
| Atributo do nome do produto | 18 V |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V |
| Tipo de produto | Lanterna de trabalho |

Acessórios

| | |
|---|----------------|
| Sistema de lítio M18B5 Tipo de bateria MB18 | 073816 MB18 |
| Carregador de bateria Tipo M1218FC | 073840 M1218FC |
| Carregador de bateria Tipo M1218C | 073840 M1218C |