

LOCTITE

Dados do pedido

Número do pedido	083321 542
GTIN	5010266542348
Classe de artigo	04L

Descrição

Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

Utilização:

Vedação de roscas fina para sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Instrução:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.

Descrição técnica

para tamanho de rosca em polegadas	3/4 polegada
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
para tamanho de rosca M até	M26
Designação do fabricante	LOCTITE 542

binário de arranque mínimo	15 Nm
Resistência funcional após	3 h
Base química	Éster de dimetacrilato
Fixação natural após	30 min
Viscosidade dinâmica	400 - 800 mPas
medida máxima da folga	0,2 mm
Temperatura da área de aplicação	-55 - 150 °C
Cor	castanho
Temperatura de armazenamento	8 - 21 °C
indicado para material	Metal
indicado para área de utilização	Uniões com rosca de precisão
indicado para área de utilização	Uniões roscadas
Quantidade de enchimento	50 ml
Forma	líquido
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Classe de resistência	de resistência média
Densidade	1,08 g/cm ³
Atributo do nome do produto	50 ml
Tipo de produto	Produto de vedação