

**Garant****Barra de mandrilar de HSS AH.. SCLDR, para pastilhas de corte reversíveis CDCT, direita****Dados do pedido**

Número do pedido	268702 45/S4
GTIN	4045197591906
Classe de artigo	21V

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	4 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 10
Desvio central $L_3$	2,5 mm
Código ISO do suporte	AH04X SCLDR/LS4
Pastilha de corte reversível adequada	CDCT S4010.
$\varnothing$ mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	4,57 mm
Comprimento total L	65 mm
Altura de fixação $L_2$	3,58 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	97 grau
$\varnothing$ haste $D_s$	4 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Material de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 10

269028 10

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200

659957 200

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6