

Barra de mandril HSS, direita, Projeção/tamanho da placa: 46/S4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	268702 46/S4
GTIN	4045197591913
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Desvio central L_3	3 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 10
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	5,78 mm
Código ISO do suporte	AH05X SCLDR/LS4
Tamanho da placa	4 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CDCT S4010.
Comprimento total L	65 mm
Altura de fixação L_2	4,6 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandril

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 10	269028 10
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200
